




VANR2019005



## Deksel R2 met set voor vloerdoos voor uitlaat UDLA0000, zwart

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	90 mm
Inbouwdiameter	242 mm
Buiten diameter	253 mm
Dikte van tapijt uitsparing	3 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Ja

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

#### Materiaal

Materiaal	Aluminium
Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 10 kN
--------------------	-----------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Nee
-------------------------	-----

#### Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
Aantal Schuko-contactdozen	6

#### Samenstelling

Aantal ingebouwde apparaten	6
Aantal outlets	2

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK10
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP66
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R2