



VB118C

**Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modulen, deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	18
----------------	----

**Functies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	325 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

