



VB118C

Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modules, deur wit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal rijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	325 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

