



VB118P

## Opbouwverdeler Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modules, deur transparant

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

#### Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	90 A
-----------------	------

#### Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

#### Capaciteit

Aantal modules	18
----------------	----

#### Functies

Heeft beveiliging hoofschakelaar	Nee
Met buisvoeren	Ja

#### Afmetingen

Hoogte	325 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

#### Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
-----------	------------------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C