



**Opbouwverdelers Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modules, deur transparant**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 400 V

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 90 A

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails 1

Aantal rijen 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modules 18

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Met buisvoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 325 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

Aantal breedte-eenheden 18

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

Deur/deksel is transparant Ja

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Materiaal**

Materiaal Polystyreen (PS)

VB118P

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C