



VB118P

Opbouwverdelers Vega IP40, 400x325x145mm, 1x18 modules, deur transparant

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

Uitvoering

Aantal modules	18
----------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Ja
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Stroom

Nominale stroom Inom	90 A
----------------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	146 mm
Interne diepte	120 mm
Hoogte geïnstalleerd product	325 mm
Breedte geïnstalleerd product	400 mm
Breedte in deelenheden	18
Materiaaldikte behuizing	2.5 mm

Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

Deksel, Deur

Hendeltype	klapgriep
Beschermingsgraad (IP) met deur	30
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	1
Type deksel	Closed
Deurvergrendeling	without
Type deksel	door
Transparante deksel/deur	Ja

Materiaal

Kleur	RAL 9010
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	polystyrol (PS)
Transparant	Nee
Montage	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Levering	
Met deksel	Ja
Samenstelling	
Aantal verdelerrijen	1
Meter type	Nee
Aantal sleutels	1
Aantal DIN-rails	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1996
Halogeenvrij	Nee