



VB318C

**Opbouwverdelers Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modules, deur wit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails        | 3   |
| Aantal verdelerrijen    | 3   |
| Met slot                | Nee |
| Heeft N -klemmenblok    | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja  |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 54 |
|----------------|----|

**Functies**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buisvoeren                    | Ja  |

**Afmetingen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hoogte                  | 625 mm |
| Breedte                 | 400 mm |
| Diepte                  | 146 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 18     |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
|-----------|------------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| RAL-code | 9010      |
| Kleur    | Helderwit |

---

**Veiligheid**

|  |   |
|--|---|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK07                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Type slot                                  | Klik op slot, Zonder slot                 |
| Gloeidraad test                            | 650 °C                                    |