



VB318C

Opbouwverdelers Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modules, deur wit

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 3 |
| Aantal verdelerrijen | 3 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 54 |
|----------------|----|

Functies

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buisvoeren | Ja |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 625 mm |
| Breedte | 400 mm |
| Diepte | 146 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 18 |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
|-----------|------------------|

| | |
|--|---|
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |
| Veiligheid | |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Type slot | Klik op slot, Zonder slot |
| Gloeidraad test | 650 °C |