



Opbouwverdelers Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modules, deur transparant

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modules 54

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Met buisvoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 625 mm

Breedte 400 mm

Diepte 146 mm

Aantal breedte-eenheden 18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Aantal sloten 1

Deur/deksel is transparant Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Materiaal

Materiaal Polystyreen (PS)

VB318P

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C