



VB318P

Opbouwverdelers Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modules, deur transparant

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal rijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	54
----------------	----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buisvoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
-----------	------------------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C