



VB318P

**Opbouwverdelers Vega IP40, 400x625x145mm, 3x18 modules, deur transparant**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	3
Aantal verdelerrijen	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modules	54
----------------	----

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buisvoeren	Ja

**Afmetingen**

Hoogte	625 mm
Breedte	400 mm
Diepte	146 mm
Aantal breedte-eenheden	18

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Ja

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Polystyreen (PS)
-----------	------------------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C