



VDE09127011



Deksel E09 200x253mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	62 mm
Inbouwbreedte	253 mm
Inbouwlengte	200 mm
Lengte	219 mm
Breedte	272 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Zonder deksel

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal Schuko-contactdozen	0

Samenstelling

Aantal outlets	0
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E09