



VDQ12057011



Deksel Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	263 mm
Breedte	263 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Zonder deksel

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal Schuko-contactdozen	0

Samenstelling

Aantal outlets	0
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
