


VDQ12129005



## Deksel Q12 244x244mm zwart voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 65 mm  |
| Inbouwbreedte               | 244 mm |
| Inbouwlengte                | 244 mm |
| Lengte                      | 263 mm |
| Breedte                     | 263 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm  |

#### Installatie, montage

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor holle vloerinstallatie     | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton        | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik              | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging            | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Materiaal               | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating  |
| Kleur                   | Diepzwart      |
| RAL-code                | 9005           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
| Type deksel      | Zonder deksel  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Teksten

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitvoer | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

**Aansluiting**

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen  | 0 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 0 |

---

**Samenstelling**

---

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal outlets | 0 |
|----------------|---|

---

**Veiligheid**

---

|  |      |
|--|------|
| Beschermingsgraad IP                         | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | Q12  |

---