



VDR06127011



Deksel R06 rondx215mm grijs voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	62 mm
Inbouwdiameter	215 mm
Buiten diameter	234 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Ijzergrijs
RAL-code	7011

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Jaloezie

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal outlets	0
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R06