


VDR10059005



Deksel R10 rondx275mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	55 mm
Inbouwdiameter	275 mm
Buiten diameter	294 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Jaloezie

Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal Schuko-contactdozen	0
Samenstelling	
Aantal outlets	0
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R10