


VDR10129005



Deksel R10 rondx275mm zwart voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 62 mm |
| Inbouwdiameter | 275 mm |
| Buiten diameter | 294 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm |

Installatie, montage

| | |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|-------------------------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-code | 9005 |

Deksel, deur

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
| Type deksel | Jaloezie |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

Functies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Teksten

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Leidinguitvoer | Zonder kabeluitgang in deksel |
|----------------|-------------------------------|

Aansluiting

| | |
|--|------|
| Aantal leidinginvoeringen | 0 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 0 |
| Samenstelling | |
| Aantal outlets | 0 |
| Veiligheid | |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | R10 |