



VDR12059005



## Deksel R12 rondx306mm zwart voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	55 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buiten diameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
Type deksel	Zonder deksel

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	3 - 5 kN
--------------------	----------

#### Functies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Teksten

Leidinguitvoer	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
---------------------------	---

**Samenstelling**

---

Aantal outlets	0
----------------	---

**Veiligheid**

---

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12