



VE09057011



## Installatiedoos E09 200x253mm grijs voor 5mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking     | Ja |

#### Afmetingen

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte                | 77 mm  |
| Inbouwbreedte               | 253 mm |
| Inbouwlengthe               | 200 mm |
| Lengte                      | 219 mm |
| Breedte                     | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 5 mm   |

#### Installatie, montage

|   |     |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja  |
| Geschikt voor verwerking in beton           | Ja  |
| Geschikt voor buitengebruik                 | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie    | Ja  |
| Geschikt voor natte reiniging               | Nee |

#### Instructies

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

#### Materiaal

|           |                |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur     | Ijzergrijs     |
| RAL-code  | 7011           |

#### Deksel, deur

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

#### Functies

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

#### Vorm

|      |             |
|------|-------------|
| Vorm | Rechthoekig |
|------|-------------|

#### Teksten

**Aansluiting**

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen  | 1 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 9 |

**Samenstelling**

---

|  |   |
|--|---|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 9 |
| Aantal outlets                               | 3 |

**Veiligheid**

---

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)   | IP20 |
| Slagvastheid IK                              | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand   | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09  |