



VE09059005



Installatiedoos E09 200x253mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------------------|----|
| Met afdekking voor vloerbedekking | Ja |
| Met uitsparing vloerbedekking | Ja |

Afmetingen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Inbouwdiepte | 77 mm |
| Inbouwbreedte | 253 mm |
| Inbouw lengte | 200 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Breedte | 272 mm |
| Dikte van tapijt uitsparing | 12 mm |

Installatie, montage

| | |
|---|-----|
| Geschikt voor verzonken montage in de vloer | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie | Ja |
| Geschikt voor natte reiniging | Nee |

Instructies

| | |
|---------------------|-------|
| Onderhoud van vloer | Droog |
|---------------------|-------|

Materiaal

| | |
|-----------|----------------|
| Materiaal | Polyamide (PA) |
| Kleur | Diepzwart |
| RAL-code | 9005 |

Deksel, deur

| | |
|------------------|----------------|
| Materiaal deksel | Polyamide (PA) |
|------------------|----------------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--------------------|----------|
| Maximale belasting | 3 - 5 kN |
|--------------------|----------|

Functies

| | |
|-------------------------|----|
| Geschikt voor vloergoot | Ja |
|-------------------------|----|

Vorm

| | |
|------|-------------|
| Vorm | Rechthoekig |
|------|-------------|

Teksten

Aansluiting

| | |
|----------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 1 |
| Aantal Schuko-contactdozen | 9 |

Samenstelling

| | |
|--|---|
| Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten | 9 |
| Aantal outlets | 3 |

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsklasse in ongebruikte toestand | IP30 |
| Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem) | E09 |