



VE106F

Opbouwverdeler Vector IP54(65), 165 x 190 x 113 mm, 1 x 4/6 modulen

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	3
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
------------------	---

Aantal verdelerrijen	1
----------------------	---

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Met slot	Nee
----------	-----

Heeft N -klemmenblok	Nee
----------------------	-----

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
-------------------------	----

Materiaal montageplaat	Nee
------------------------	-----

Capaciteit

Aantal modulen	6
----------------	---

Functies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	190 mm
--------	--------

Breedte	165 mm
---------	--------

Diepte	113 mm
--------	--------

Aantal breedte-eenheden	6
-------------------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Aantal sloten	0
---------------	---

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Polystyreen (PS)
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
UV-bestendig	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP65
Type slot	Klik op slot, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C