



VE218F

Opbouwverdelers Vector IP54(65), 418 x 452 x 151 mm, 2 x 18 modules

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 15 |
|---------------------------|----|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 400 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

| | |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

Samenstelling

| | |
|------------------|---|
| Aantal DIN-rails | 2 |
|------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Aantal verdelerrijen | 2 |
|----------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
|-----------------------------|---|

| | |
|----------|-----|
| Met slot | Nee |
|----------|-----|

| | |
|----------------------|-----|
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
|----------------------|-----|

| | |
|-------------------------|----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|------------------------|-----|
| Materiaal montageplaat | Nee |
|------------------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 36 |
|----------------|----|

Functies

| | |
|----------------|----|
| Met buisvoeren | Ja |
|----------------|----|

Afmetingen

| | |
|--------|--------|
| Hoogte | 452 mm |
|--------|--------|

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 418 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Diepte | 151 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 18 |
|-------------------------|----|

Deksel, deur

| | |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Aantal sloten | 0 |
|---------------|---|

| | |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
|----------------------------|-----|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|--------------|------------------|
| Materiaal | Polystyreen (PS) |
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| UV-bestendig | Nee |

Veiligheid

| | |
|--|---------------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK08 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP65 |
| Type slot | Klik op slot, Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |