


VEQ1212E



## Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	84 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	267 mm
Breedte	267 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

#### Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

#### Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

#### Materiaal

Materiaal	RVS
Oppervlakte behandeling	Verzinkt
Kleur	RVS

#### Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

#### Gebruiksvoorwaarden

Maximale belasting	2,6 - 4,0 kN
--------------------	--------------

#### Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

#### Vorm

Vorm	Kwadratform
------	-------------

#### Teksten

**Aansluiting**

---

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	12

**Samenstelling**

---

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3

**Veiligheid**

---

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30
Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12