



VEQ1212E



Installatiedoos RVS Q12 244x244mm voor 12mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Suitable for indoor installation	Ja
Suitable for floors in computer rooms	Ja
Uitvoering	723
Minimale installatiediepte	84 mm
Buitenmaat lengte	267 mm
Binnenlengte	244 mm
Binnenbreedte	244 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm
Breedte buitenmaat	267 mm
Materiaal deksel	9227
Kleur	RVS
Bestandsdeel	edelstaal
Materiaalgroep	Edelstaal
Oppervlaktebehandeling	naturel
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Installation on concrete	Ja
Aantal leidinginvoeren	1
Aantal inbouw elementen	12
Aantal contactdozen	3
Keurmerken	EN50085-2-2
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK08