



VK11SH

### Uitbreidingsset hoofdschakelaar 4-polig 40 A

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	846 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,60 kA

##### Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC

##### Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

##### Samenstelling

Aantal maakcontacten	4
Aantal verbreekcontacten	0