



VK11SH

Uitbreidingsset hoofdschakelaar 4-polig 40 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	846 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,60 kA

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Samenstelling

Aantal maakcontacten	4
Aantal verbreekcontacten	0