



VKG007K

7-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

Funcities

| | |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

Configuratie

| | |
|--|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|--|---|

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------|----------|
| Diepte | 89 mm |
| Inwendige diepte | 79,60 mm |
| Hoogte | 475 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
| Dikte zijwand | 2,50 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Materiaal

| | |
|-----------|------------|
| RAL-code | 7035 |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof |

Aansluiting

| | |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 0

Samenstelling

Aantal groepen 7

Aantal lichtgroepen 7

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II