



VKG020K-B

## 2-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct +B 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

#### Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

#### Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

#### Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen 3

---

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekautomaten type A 2

Aantal aardlekschakelaars 0

---

**Samenstelling**

Aantal groepen 3

Aantal lichtgroepen 2

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II