



VKG07ST

Uitbreidingsset beltransformator 1,0 A

Technische eigenschappen

Spanning

Uitgangsspanning	8 - 8 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Vermogen

Opgenomen vermogen VA	8 VA
Opgenomen vermogen in W	8 W

Afmetingen

Hoogte	111 mm
Breedte	35 mm
Diepte	65 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Temperatuurbescherming	Ja

Samenstelling

Kortsluitbeveiliging	Ja
Aan-/uitschakelaar	Ja

Stroom / temperatuur

Intensiteitsuitgang 1	1 A
Maximaal stroom secundair	1 kA
Nominale stroom	16 A

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----