



VKG11E

## 2-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw
Aantal polen hoofdschakelaar	2

#### Uitvoering

Aantal modules	24
----------------	----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79,6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2,5 mm

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	Nee
Transparante deksel/deur	Nee

#### Materiaal

Kleur	RAL 7035
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	kunststof

#### Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	1

#### Levering

Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars	2

#### Samenstelling

Aantal groepen	2
Aantal verdelerrijen	2
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijk	Ja

Uitbreidingssets	geen
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloedraad test	1996
<b>Identificatie</b>	
Zoekwoord	groepenverdeler