



VKG200U-F

2-groepen-uitbreidingsverdeler ALS 30 mA/HACO/direct +F, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen	3
--------------	---

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars	1
---------------------------	---

Samenstelling

Aantal groepen	3
----------------	---

Aantal lichtgroepen	2
---------------------	---

Aantal rijen	2
--------------	---

Met kWh-meter	Nee
---------------	-----

Aantal DIN-rails	3
------------------	---

Uitbreiding mogelijkheid	Ja
--------------------------	----

Met beltransformator	Nee
----------------------	-----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP30
----------------------	------

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
--------------------	-------------------