



VKG21Z

Opbouwverdeler Vision IP30, 220x220 mm, 1x12 modulen, excl. buisinvoer

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

Uitvoering

Aantal modulen	12
----------------	----

Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230 V
-------------------	-------

Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79.6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2.5 mm

Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

Deksel, Deur

Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Type deksel	Closed
Deurvergrendeling	without
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee

Materiaal

Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	kunststof
Transparant	Nee
Montage	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Levering	
Met deksel	Nee
Samenstelling	
Aantal verdeleerrijen	1
Meter type	Nee
Aantal DIN-rails	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Normen	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Veiligheid	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1996
Halogeenvrij	Nee