



VKG22S

Opbouwverdelers Vision IP30, 220 x 475 mm, 2 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	8
---------------------------	---

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	2
Aantal rijen	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	24
----------------	----

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Diepte	89 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C