



VKG300A

3-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	12
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	365 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 1

Samenstelling

Aantal groepen 3

Aantal lichtgroepen 3

Aantal rijen 1

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II