



VKG300K-T

3-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct +T, 3-fase

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Uitvoering

Aantal modules	24
----------------	----

Compatibiliteit

Military model	Nee
----------------	-----

Property number according to DIN 43863 possible	Nee
---	-----

Connectiviteit

Contains optical data interface	Nee
---------------------------------	-----

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
------------------------------	-------

Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
------------------------------	--------

Breedte geïnstalleerd product	220 mm
-------------------------------	--------

Netspanning

With voltage indication	Nee
-------------------------	-----

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
----------------------	---

Met aanraakbeveiliging	Nee
------------------------	-----

Uitbreiding mogelijk	Ja
----------------------	----

VDE tested	Nee
------------	-----

Uitbreiding mogelijk	Ja
----------------------	----

Metering exchange plate included	Nee
----------------------------------	-----

With seal head	Nee
----------------	-----

Met zuil (basis)	Nee
------------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP30
------------------------	------

Gloeidraad test	1996
-----------------	------

Identificatie

Electronic delivery note possible	Nee
-----------------------------------	-----