



VKG30L-FKT

### 3-groepenverdeler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA +F+K+T, 3-fase

#### Technische eigenschappen

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

##### Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

##### Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

##### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

##### Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

##### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

##### Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

##### Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

##### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen 3

---

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars 2

---

**Samenstelling**

Aantal groepen 4

Aantal lichtgroepen 3

Aantal rijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II