



VKG313L-TW

## 7-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA +T+W, 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

#### Funcities

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

#### Configuratie

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|----------------------------------------------|---|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 475 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

#### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal fasen | 3 |
|--------------|---|

---

**Leveringsomvang**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal aardlekschakelaars | 3 |
|---------------------------|---|

---

**Samenstelling**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal groepen | 7 |
|----------------|---|

|                     |   |
|---------------------|---|
| Aantal lichtgroepen | 7 |
|---------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal rijen | 2 |
|--------------|---|

|               |     |
|---------------|-----|
| Met kWh-meter | Nee |
|---------------|-----|

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal DIN-rails | 2 |
|------------------|---|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja |
|--------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Met beltransformator | Ja |
|----------------------|----|

---

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK05 |
|-----------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP30 |
|----------------------|------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
|--------------------|-------------------|