



VKG31L-KK

#### 4-groepenverdeler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA +K+K, 3-fase

##### Technische eigenschappen

###### Design

Montagevoorschriften	opbouw
Aantal polen hoofdschakelaar	4

###### Functies

Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee
Protection incoming RCD	Nee
Protection dual RCD	Nee

###### Uitvoering

Aantal modulen	24
----------------	----

###### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

###### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

###### Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

###### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79.6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2.5 mm

###### Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

###### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	Nee
Transparante deksel/deur	Nee

###### Materiaal

Kleur	RAL 7035
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	kunststof

###### Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

<b>Aansluiting</b>	
Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	3
<b>Levering</b>	
Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars	2
<b>Samenstelling</b>	
Aantal groepen	6
Aantal verdelerrijen	2
Meter type	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Uitbreidingssets	3 fase
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Protection high integrity	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1996
<b>Identificatie</b>	
Zoekwoord	groepenverdeler