



VKG32E-S500

## 5-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase, stekerbaar

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

#### Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

#### Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
-----------------------------------	-----

#### Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

#### Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

#### Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

#### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

#### Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen	1
--------------	---

---

**Leveringsomvang**

Aantal aardlekschakelaars	2
---------------------------	---

---

**Samenstelling**

Aantal groepen	5
----------------	---

Aantal lichtgroepen	5
---------------------	---

Aantal verdelerrijen	2
----------------------	---

Met kWh-meter	Nee
---------------	-----

Aantal DIN-rails	2
------------------	---

Uitbreiding mogelijkheid	Ja
--------------------------	----

Met beltransformator	Nee
----------------------	-----

---

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK05
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
--------------------	-------------------