



VKG333E-FW

## 9-groepenverdeler HS, 3 x ALS 30 mA +F+W, 1-fase

### Technische eigenschappen

#### Design

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Montagevoorschriften | opbouw |
|----------------------|--------|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230/400 V |
|-------------------|-----------|

#### Stroom

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 40 A |
|----------------------|------|

#### Materiaal

|       |          |
|-------|----------|
| Kleur | RAL 7035 |
|-------|----------|

|       |            |
|-------|------------|
| Kleur | lichtgrijs |
|-------|------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| RAL kleur | RAL 7035 - lichtgrijs |
|-----------|-----------------------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Bestandsdeel | kunststof |
|--------------|-----------|

#### Montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

#### Aansluiting

|                        |    |
|------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeren | 16 |
|------------------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal fasen | 1 |
|--------------|---|

#### Samenstelling

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal groepen | 10 |
|----------------|----|

|            |     |
|------------|-----|
| Meter type | Nee |
|------------|-----|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Uitbreidingssets | 1 fase |
|------------------|--------|

#### Normen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |
|-------------------------|----------------|

#### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
|------------------------|------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse | beschermingsklasse II |
|--------------------|-----------------------|

#### Identificatie

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Zoekwoord | groepenverdeler |
|-----------|-----------------|