



VKG33G-T

6-groepenverdeler HS, HACO/HACO+T, 1-fase

Technische eigenschappen

Design

| | |
|------------------------------|--------|
| Montagevoorschriften | opbouw |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 2 |

Functies

| | |
|---------------------------------|-----|
| Overspanningsbeveiliging | Nee |
| Cover with overpressure release | Nee |
| Protection main switch | Nee |
| Protection incoming RCD | Nee |
| Protection dual RCD | Nee |

Uitvoering

| | |
|----------------|----|
| Aantal modules | 24 |
|----------------|----|

Compatibiliteit

| | |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

Belangrijkste elektrische eigenschappen

| | |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230/400 V |
|-------------------|-----------|

Stroom

| | |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 40 A |
|----------------------|------|

Afmetingen

| | |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product | 89 mm |
| Interne diepte | 79.6 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product | 475 mm |
| Breedte geïnstalleerd product | 220 mm |
| Breedte in deelenheden | 12 |
| Materiaaldikte behuizing | 2.5 mm |

Elektrische specificaties

| | |
|-----------------------|-----|
| Protection split load | Nee |
|-----------------------|-----|

Deksel, Deur

| | |
|--------------------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
| Transparante deksel/deur | Nee |

Materiaal

| | |
|--------------|-----------------------|
| Kleur | RAL 7035 |
| Kleur | lichtgrijs |
| RAL kleur | RAL 7035 - lichtgrijs |
| Bestandsdeel | kunststof |

Montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor bodemmontage | Nee |

| Aansluiting | |
|---|-----------------------|
| Aantal leidinginvoeren | 16 |
| Aantal fasen | 1 |
| Levering | |
| Aantal aardlekschakelaars type A | 6 |
| Aantal aardlekautomaten | >6 |
| Aantal aardlekschakelaars | 0 |
| Samenstelling | |
| Aantal groepen | 6 |
| Aantal verdeellijnen | 2 |
| Meter type | Nee |
| Aantal DIN-rails | 2 |
| Uitbreiding mogelijk | Ja |
| Uitbreidingssets | geen |
| Bevat beltrafo | Ja |
| Uitbreiding mogelijk | Ja |
| Earthing terminal block | Nee |
| Neutral terminal block | Nee |
| Signal passing door | Nee |
| Protection high integrity | Nee |
| Normen | |
| Europese richtlijn WEEE | van toepassing |
| Veiligheid | |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Beschermingsklasse | beschermingsklasse II |
| Gloeidraad test | 1996 |
| Identificatie | |
| Zoekwoord | groepenverdeler |