



VKG33L-S600

## 6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA, 3-fase, stekerbaar

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

#### Materiaal

Kleur	RAL 7035
-------	----------

Kleur	lichtgrijs
-------	------------

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
-----------	-----------------------

Bestandsdeel	kunststof
--------------	-----------

#### Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

#### Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
------------------------	----

Aantal fasen	3
--------------	---

#### Samenstelling

Aantal groepen	6
----------------	---

Meter type	Nee
------------	-----

Uitbreidingssets	geen
------------------	------

#### Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP30
------------------------	------

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
--------------------	-----------------------

#### Identificatie

Zoekwoord	groepenverdeler
-----------	-----------------