



VKG33M-KKT

6-groepenverdeler HS, 2 x ALS 4-polig 30 mA +K+K+T, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	36
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	695 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 8

Aantal lichtgroepen 6

Aantal rijen 3

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 3

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Ja

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II