



VKG433L

10-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 3

Samenstelling

Aantal groepen 10

Aantal lichtgroepen 10

Aantal rijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsgraad IP IP30

Beschermingsklasse Isolatieklasse II