



VKG434L-F

11-groepenverdeler HS, 3 x ALS 2-polig 30 mA +F, 3-fase

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

Materiaal

Kleur	RAL 7035
-------	----------

Kleur	lichtgrijs
-------	------------

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
-----------	-----------------------

Bestandsdeel	kunststof
--------------	-----------

Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeren	16
------------------------	----

Aantal fasen	3
--------------	---

Samenstelling

Aantal groepen	12
----------------	----

Meter type	Nee
------------	-----

Uitbreidingssets	1 fase
------------------	--------

Normen

Europese richtlijn WEEE	van toepassing
-------------------------	----------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP30
------------------------	------

Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
--------------------	-----------------------

Identificatie

Zoekwoord	groepenverdeler
-----------	-----------------