



VKG43G-FT

## 7-groepenverdeler HS, HACO/HACO+F+T, 1-fase

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw
Aantal polen hoofdschakelaar	2

#### Funcities

Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee
Protection incoming RCD	Nee
Protection dual RCD	Nee

#### Uitvoering

Aantal modulen	24
----------------	----

#### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	40 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	89 mm
Interne diepte	79.6 mm
Hoogte geïnstalleerd product	475 mm
Breedte geïnstalleerd product	220 mm
Breedte in deeleenheden	12
Materiaaldikte behuizing	2.5 mm

#### Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

#### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	Nee
Transparante deksel/deur	Nee

#### Materiaal

Kleur	RAL 7035
Kleur	lichtgrijs
RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	kunststof

#### Montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor bodemmontage	Nee

<b>Aansluiting</b>	
Aantal leidinginvoeren	16
Aantal fasen	1
<b>Levering</b>	
Aantal aardlekschakelaars type A	7
Aantal aardlekautomaten	>6
Aantal aardlekschakelaars	1
<b>Samenstelling</b>	
Aantal groepen	8
Aantal verdeleerrijen	2
Meter type	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijk	Ja
Uitbreidingssets	1 fase
Bevat beltrafo	Ja
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Protection high integrity	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	IK05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1996
<b>Identificatie</b>	
Zoekwoord	groepenverdeler