



VKG44R-K

## 8-groepenverdeler HS, HACO/HACO+K, 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Installatie, montage

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

#### Funcities

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Ja |
|-----------------------------------|----|

#### Configuratie

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD | 0 |
|----------------------------------------------|---|

#### Capaciteit

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modules | 36 |
|----------------|----|

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 400 V |
|-------------------|-------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Afmetingen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Diepte                  | 89 mm    |
| Inwendige diepte        | 79,60 mm |
| Hoogte                  | 695 mm   |
| Breedte                 | 220 mm   |
| Aantal breedte-eenheden | 12       |
| Dikte zijwand           | 2,50 mm  |

#### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Vergrendelbaar             | Nee |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

#### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |
| Materiaal | Kunststof  |

#### Aansluiting

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal fasen | 3 |
|--------------|---|

**Leveringsomvang**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Aantal aardlekautomaten type A | 8 |
| Aantal aardlekschakelaars      | 1 |

**Samenstelling**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Aantal groepen           | 9   |
| Aantal lichtgroepen      | 8   |
| Aantal rijen             | 3   |
| Met kWh-meter            | Nee |
| Aantal DIN-rails         | 2   |
| Uitbreiding mogelijkheid | Ja  |
| Met beltransformator     | Nee |

**Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Slagvastheid IK      | IK05              |
| Beschermingsgraad IP | IP30              |
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |