



VKG54P

## 9-groepenverdeler HS, HACO/HACO, 3-fase

### Technische eigenschappen

#### Design

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Montagevoorschriften         | opbouw |
| Aantal polen hoofdschakelaar | 4      |

#### Funcities

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Overspanningsbeveiliging        | Nee |
| Cover with overpressure release | Nee |
| Protection main switch          | Nee |
| Protection incoming RCD         | Nee |
| Protection dual RCD             | Nee |

#### Uitvoering

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 24 |
|----------------|----|

#### Compatibiliteit

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
|----------------------------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 230/400 V |
|-------------------|-----------|

#### Stroom

|                      |      |
|----------------------|------|
| Nominale stroom Inom | 40 A |
|----------------------|------|

#### Afmetingen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diepte geïnstalleerd product  | 89 mm   |
| Interne diepte                | 79.6 mm |
| Hoogte geïnstalleerd product  | 475 mm  |
| Breedte geïnstalleerd product | 220 mm  |
| Breedte in deelenheden        | 12      |
| Materiaaldikte behuizing      | 2.5 mm  |

#### Elektrische specificaties

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Protection split load | Nee |
|-----------------------|-----|

#### Deksel, Deur

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Vergrendelbaar           | Nee |
| Transparante deksel/deur | Nee |

#### Materiaal

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kleur        | RAL 7035              |
| Kleur        | lichtgrijs            |
| RAL kleur    | RAL 7035 - lichtgrijs |
| Bestandsdeel | kunststof             |

#### Montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Geschikt voor bodemmontage  | Nee |

| <b>Aansluiting</b>                      |                       |
|---|-----------------------|
| Aantal leidinginvoeren                  | 16                    |
| Aantal fasen                            | 3                     |
| <b>Levering</b>                         |                       |
| Aantal aardlekschakelaars type A        | 9                     |
| Aantal aardlekautomaten                 | >6                    |
| Aantal aardlekschakelaars               | 0                     |
| <b>Samenstelling</b>                    |                       |
| Aantal groepen                          | 9                     |
| Aantal verdeellijnen                    | 2                     |
| Meter type                              | Nee                   |
| Aantal DIN-rails                        | 2                     |
| Uitbreiding mogelijk                    | Ja                    |
| Uitbreidingssets                        | geen                  |
| Bevat beltrafo                          | Nee                   |
| Uitbreiding mogelijk                    | Ja                    |
| Earthing terminal block                 | Nee                   |
| Neutral terminal block                  | Nee                   |
| Signal passing door                     | Nee                   |
| Protection high integrity               | Nee                   |
| <b>Normen</b>                           |                       |
| Europese richtlijn WEEE                 | van toepassing        |
| <b>Veiligheid</b>                       |                       |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | IK05                  |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP30                  |
| Beschermingsklasse                      | beschermingsklasse II |
| Gloeidraad test                         | 1996                  |
| <b>Identificatie</b>                    |                       |
| Zoekwoord                               | groepenverdeler       |