



VKS01PVG

PV vervangset, 1 inst.automaat 4p 40A B + 1 inst.automaat 1p+N 16A B

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|----------|------|
| Pooltype | 1P+N |
|----------|------|

Stroom / temperatuur

| | |
|--|-------|
| Nominale stroom | 16 A |
| Nominale aardlekstroom I _{dn} | 30 mA |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Inc volgens EN 61008-1 | 6 kA |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 6 |
|----------------|---|

Aansluiting

| | |
|---|-----------------------------|
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders | 0,75 - 10,0 mm ² |
| Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders | 0,75 - 16,0 mm ² |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

Afmetingen

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 105 mm |
| Diepte | 70 mm |