



VKS01SG

## Uitbreidingsset installatieautomaat 1p+N 16 A B-karakteristiek 6 kA

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	2
Afschakelkarakteristiek	B

#### Spanning

Nominale spanning $U_e$	230 - 240 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Uitschakelvermogen $I_{cn}$ bij 230 VAC conform IEC 60898-1	6 kA

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	0,75 - 16,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	0,75 - 10,0 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Graad van vervuiling IEC 664	2
Stroombegrenzingsklasse	3

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---